

PET FG 2000x1000x45 mm natur

Artikelnr P1004055

● Beständigt ● Delvis beständigt ● Ej beständigt

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100	60 �C	�
1,4-Dioxan	100	20 �C	�
Aceton	100	60 �C	�
Aceton	100	20 �C	�
Ammoniak	conc.	20 �C	�
Ammoniak	conc.	60 �C	�
Bensen	�C�	60 �C	�
Bensen	�C�	20 �C	�
Bensin (premium)	�C�	20 �C	�
Bensin (premium)	�C�	60 �C	�
Blekningsl�sning	�C�	20 �C	�
Bremsev�lske	�C�	20 �C	�
Bremsev�lske	�C�	60 �C	�
Br��nsle, aromatfritt	�C�	20 �C	�
Br��nsle, aromatfritt	�C�	60 �C	�
Butylacetat	�C�	20 �C	�
Butylacetat	�C�	60 �C	�
Citronsyra	10	60 �C	�
Citronsyra	10	20 �C	�
Diesel	�C�	60 �C	�
Diesel	�C�	20 �C	�
Dietylenoxid	�C�	20 �C	�
Dietylenoxid	�C�	20 �C	�
Eddik, standard	5-10%	20 �C	�
Eddik, standard	5-10	60 �C	�
Eddik, standard	5-10	20 �C	�
Eplejuice	�C�	20 �C	�

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Eplejuice	���	20 ��C	�
Etylacetat	100	20 ��C	�
Etylacetat	100	60 ��C	�
Etylalkohol (etanol)	96	20 ��C	�
Etylalkohol (etanol)	96%	20 ��C	�
Etylalkohol (etanol)	96	60 ��C	�
Etylenklorid	100	20 ��C	�
Etylenklorid	100	60 ��C	�
Fenol, vattenl.	ca.9	20 ��C	�
Flussyre	40	20 ��C	�
Flussyre	40%	20 ��C	�
Flussyre	40	60 ��C	�
Fosforsyra	50	60 ��C	�
Fosforsyra	50	20 ��C	�
Frostv��ske	���	60 ��C	�
Frostv��ske	���	20 ��C	�
Fyringsolje	���	20 ��C	�
Fyringsolje	���	60 ��C	�
Glycerin	100	20 ��C	�
Glycerin	100	60 ��C	�
Glycerin	100%	20 ��C	�
Glykol	100	60 ��C	�
Glykol	100	20 ��C	�
Heptan	100	60 ��C	�
Heptan	100	20 ��C	�
Hydrogenperoksid	10	60 ��C	�
Hydrogenperoksid	10	20 ��C	�
Isopropylalkohol	100%	20 ��C	�
Isopropylalkohol	100	20 ��C	�
Isopropylalkohol	100	60 ��C	�
Kalciumklorid	���	20 ��C	�
Kalciumklorid	���	60 ��C	�
Kaliumhydroxidl��sning	50	60 ��C	�
Kaliumhydroxidl��sning	50	20 ��C	�

Kemikalie		Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Klorbensen	100	60 �C		�
Klorbensen	100	20 �C		�
Klorbensen	100%	20 �C		�
Kloroform	��	20 �C		�
Kloroform	��	60 �C		�
Koldisulfid	100	20 �C		�
Koldisulfid	100	60 �C		�
Koltetraklorid	��	20 �C		�
Koltetraklorid	��	60 �C		�
Koltetraklorid	��	20 �C		�
Linolje	��	60 �C		�
Linolje	��	20 �C		�
Matolje	��	20 �C		�
Matolje	��	60 �C		�
Matolje	��	20 �C		�
Maursyre	10	20 �C		�
Maursyre	10	60 �C		�
Melk	��	20 �C		�
Melk	��	60 �C		�
Merkurokrom	��	20 �C		�
Metylalkohol (metanol)	100	20 �C		�
Metylalkohol (metanol)	100	60 �C		�
Metylalkohol (metanol)	100%	20 �C		�
Metylenklorid	100	60 �C		�
Metylenklorid	100	20 �C		�
Metyletylketon (MEK)	100	20 �C		�
Metyletylketon (MEK)	100	60 �C		�
Mineraloljer, aromatfrie	��	20 �C		�
Mineraloljer, aromatfrie	��	60 �C		�
Natriumhydroxid��sning (natronlut)	60	20 �C		�
Natriumhydroxid��sning (natronlut)	15	20 �C		�
Natriumhydroxid��sning (natronlut)	15	60 �C		�
Natriumhydroxid��sning (natronlut)	60	60 �C		�
Natriumkarbonat, vattenl��st	��	60 �C		�

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	20 Â°C	●
Natriumklorid, vattenl.	â€”	20 Â°C	●
Natriumklorid, vattenl.	â€”	60 Â°C	●
Natriumnitrat, vattenl.	â€”	20 Â°C	●
Natriumtiosulfat	â€”	20 Â°C	●
Natriumv��tesulfit	â€”	60 Â°C	●
Natriumv��tesulfit	â€”	20 Â°C	●
Natriumv��tesulfit	â€”	20 Â°C	●
Paraffinolje	100	20 Â°C	●
Paraffinolje	100	60 Â°C	●
Perkloretylen	â€”	60 Â°C	●
Perkloretylen	â€”	20 Â°C	●
Petroleum	100	20 Â°C	●
Petroleum	100%	20 Â°C	●
Petroleumeter	100%	20 Â°C	●
Petroleumeter	100	60 Â°C	●
Petroleumeter	100	20 Â°C	●
Propylalkohol	â€”	60 Â°C	●
Propylalkohol	â€”	20 Â°C	●
Salpetersyra	50	60 Â°C	●
Salpetersyra	10	60 Â°C	●
Salpetersyra	10	20 Â°C	●
Salpetersyra	10%	20 Â°C	●
Salpetersyra	50	20 Â°C	●
Saltsyra	10	20 Â°C	●
Saltsyra	10	60 Â°C	●
Saltsyra	conc.	20 Â°C	●
Saltsyra	conc.	60 Â°C	●
Saltsyra (konc.)	conc.	20 Â°C	●
Silikonolje	â€”	60 Â°C	●
Silikonolje	â€”	20 Â°C	●
Svavelsyra	96	60 Â°C	●
Svavelsyra	96	20 Â°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 Â°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	60 Â°C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Toluen	100%	20 �C	●
Toluen	100	20 �C	●
Toluen	100	60 �C	●
Transformatorolje	��	20 �C	●
Transformatorolje	��	60 �C	●
Trikloret�n	100	60 �C	●
Trikloret�n	100	20 �C	●
Vann	��	20 �C	●
Vann	��	60 �C	●
V��tesulfid, vattenl.	��	20 �C	●
Xylen	��	20 �C	●
Xylen	��	60 �C	●
��ttiksyra	100	60 �C	●
��ttiksyra	100	20 �C	●
��ttiksyra	100%	20 �C	●