

PET 3000x610x80 mm natur

Artikelnr P1003853

● Beständigt ● Delvis beständigt ● Ej beständigt

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Beståendighet
1,4-Dioxan	100	20 Å°C	●
1,4-Dioxan	100	60 Å°C	●
Aceton	100	60 Å°C	●
Aceton	100	20 Å°C	●
Ammoniak	conc.	20 Å°C	●
Ammoniak	conc.	60 Å°C	●
Bensen	â€”	20 Å°C	●
Bensen	â€”	60 Å°C	●
Bensin (premium)	â€”	20 Å°C	●
Bensin (premium)	â€”	60 Å°C	●
Blekningsl�sning	â€”	20 Å°C	●
Bremsev�lske	â€”	20 Å°C	●
Bremsev�lske	â€”	60 Å°C	●
Br�nsle, aromatfritt	â€”	20 Å°C	●
Br�nsle, aromatfritt	â€”	60 Å°C	●
Butylacetat	â€”	20 Å°C	●
Butylacetat	â€”	60 Å°C	●
Citronsyra	10	60 Å°C	●
Citronsyra	10	20 Å°C	●
Diesel	â€”	60 Å°C	●
Diesel	â€”	20 Å°C	●
Dietylenoxid	â€”	20 Å°C	●
Dietylenoxid	â€”	20 Å°C	●
Eddik, standard	5-10%	20 Å°C	●
Eddik, standard	5-10	20 Å°C	●
Eddik, standard	5-10	60 Å°C	●
Eplejuice	â€”	20 Å°C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Eplejuice	���	20 ��C	�
Etylacetat	100	20 ��C	�
Etylacetat	100	60 ��C	�
Etylalkohol (etanol)	96	60 ��C	�
Etylalkohol (etanol)	96	20 ��C	�
Etylalkohol (etanol)	96%	20 ��C	�
Etylenklorid	100	60 ��C	�
Etylenklorid	100	20 ��C	�
Fenol, vattent.	ca.9	20 ��C	�
Flussyre	40	20 ��C	�
Flussyre	40	60 ��C	�
Flussyre	40%	20 ��C	�
Fosforsyra	50	60 ��C	�
Fosforsyra	50	20 ��C	�
Frostv��ske	���	60 ��C	�
Frostv��ske	���	20 ��C	�
Fyringsolje	���	20 ��C	�
Fyringsolje	���	60 ��C	�
Glycerin	100	60 ��C	�
Glycerin	100%	20 ��C	�
Glycerin	100	20 ��C	�
Glykol	100	60 ��C	�
Glykol	100	20 ��C	�
Heptan	100	20 ��C	�
Heptan	100	60 ��C	�
Hydrogenperoksid	10	20 ��C	�
Hydrogenperoksid	10	60 ��C	�
Isopropylalkohol	100	60 ��C	�
Isopropylalkohol	100%	20 ��C	�
Isopropylalkohol	100	20 ��C	�
Kalciumklorid	���	60 ��C	�
Kalciumklorid	���	20 ��C	�
Kaliumhydroxidl��sning	50	20 ��C	�
Kaliumhydroxidl��sning	50	60 ��C	�

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Klorbensen	100	20 �C	�
Klorbensen	100%	20 �C	�
Klorbensen	100	60 �C	�
Kloroform	��	20 �C	�
Kloroform	��	60 �C	�
Koldisulfid	100	60 �C	�
Koldisulfid	100	20 �C	�
Koltetraklorid	��	20 �C	�
Koltetraklorid	��	60 �C	�
Koltetraklorid	��	20 �C	�
Linolje	��	60 �C	�
Linolje	��	20 �C	�
Matolje	��	20 �C	�
Matolje	��	60 �C	�
Matolje	��	20 �C	�
Maursyre	10	60 �C	�
Maursyre	10	20 �C	�
Melk	��	20 �C	�
Melk	��	60 �C	�
Merkurokrom	��	20 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100	60 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100	20 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100%	20 �C	�
Metylenklorid	100	20 �C	�
Metylenklorid	100	60 �C	�
Metyletylketon (MEK)	100	20 �C	�
Metyletylketon (MEK)	100	60 �C	�
Mineraloljer, aromatfrie	��	20 �C	�
Mineraloljer, aromatfrie	��	60 �C	�
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	15	60 �C	�
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	15	20 �C	�
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	60	20 �C	�
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	60	60 �C	�
Natriumkarbonat, vattenl�sning	��	20 �C	�

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	60 Â°C	●
Natriumklorid, vattenl.	â€”	60 Â°C	●
Natriumklorid, vattenl.	â€”	20 Â°C	●
Natriumnitrat, vattenl.	â€”	20 Â°C	●
Natriumtiosulfat	â€”	20 Â°C	●
Natriumv��tesulfit	â€”	20 Â°C	●
Natriumv��tesulfit	â€”	20 Â°C	●
Natriumv��tesulfit	â€”	60 Â°C	●
Paraffinolje	100	20 Â°C	●
Paraffinolje	100	60 Â°C	●
Perkloretylen	â€”	20 Â°C	●
Perkloretylen	â€”	60 Â°C	●
Petroleum	100%	20 Â°C	●
Petroleum	100	20 Â°C	●
Petroleumeter	100%	20 Â°C	●
Petroleumeter	100	20 Â°C	●
Petroleumeter	100	60 Â°C	●
Propylalkohol	â€”	20 Â°C	●
Propylalkohol	â€”	60 Â°C	●
Salpetersyra	10	60 Â°C	●
Salpetersyra	10%	20 Â°C	●
Salpetersyra	50	60 Â°C	●
Salpetersyra	50	20 Â°C	●
Salpetersyra	10	20 Â°C	●
Saltsyra	10	60 Â°C	●
Saltsyra	10	20 Â°C	●
Saltsyra	conc.	20 Â°C	●
Saltsyra	conc.	60 Â°C	●
Saltsyra (konc.)	conc.	20 Â°C	●
Silikonolje	â€”	60 Â°C	●
Silikonolje	â€”	20 Â°C	●
Svavelsyra	96	60 Â°C	●
Svavelsyra	96	20 Â°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 Â°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	60 Â°C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Toluen	100%	20 �C	
Toluen	100	60 �C	
Toluen	100	20 �C	
Transformatorolje	��	60 �C	
Transformatorolje	��	20 �C	
Trikloret�n	100	20 �C	
Trikloret�n	100	60 �C	
Vann	��	60 �C	
Vann	��	20 �C	
V��tesulfid, vattenl.	��	20 �C	
Xylen	��	20 �C	
Xylen	��	60 �C	
��ttiksyra	100	20 �C	
��ttiksyra	100	60 �C	
��ttiksyra	100%	20 �C	