



PA12 140x1000 mm svart

Artikelnr P1000232

1. Tekniskt datablad

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Tetthet	1.04	g/cm³	
Streckgren	66	MPa	ISO 527
Elastisitetsmodul (trek)	1470	MPa	ISO 527
Brottspenning	45	MPa	ISO 527
Brottsdeformasjon	50	%	ISO 527
Smeltepunkt	180	°C	DIN EN ISO 11357
Maksimal drifttemperatur (kortvarig)	133	°C	UL746B
Maksimal driftstemperatur	110	°C	
Varme-forvringning (HDT/A)	115	°C	ISO 75
Varme-forvringning (HDT/B)	135	°C	ISO 75
Vicat-mykningstemperatur (VST/B/50)	50	°C	ISO 306
Dielektrisk styrke	34	kV/mm	IEC 60243-1
Volumresistivitet	10¹¹	Ω·m	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	1	-	IEC 60250
Dielektrisk dissipasjonsfaktor (1 MHz)	1	-	IEC 60250
Brannklasse (UL 94)	60695		UL 94
Bøyeifasthet	53	MPa	DIN EN ISO 527-2
Overflatemotstand	~10¹¹	Ω	IEC 60093
Sammenligningskrypsrømsindeks (CTI)	600	V	IEC 60112
Fuktabsorpsjon til metning	3	%	ISO 62
Vannabsorpsjon til metning	3	%	ISO 62
Skjæret slagfasthet (Charpy)	7	kJ/m²	DIN EN ISO 179-1
Termisk utvidelseskoeffisient	0.9	10⁻⁵/K	ISO 11359
Hardhet Shore D	83	° Shore D	ISO 868
Kuletrykkhardhet	90	MPa	ISO 2039

2. Kemisk bestandighet

● Beständigt ● Delvis beständigt ● Ej beständigt

Kemikalie	Konc.	Resultat
1,4-Dioxan	100	🟡
2-Hydroxi-propionsyra (mjölksyra)	90	🔴
Aceton	100	🟡
Ammoniak	conc.	🟢
Ammoniumklorid	â€”	🟢
Amylalkohol	â€”	🟡
Bensen	â€”	🟢
Bensin (premium)	â€”	🟢
Blekningsläsning	12.5 cl	🔴
Borsyra	100	🟡
Bremseväske	â€”	🟢
Bromsle (aromatfritt)	â€”	🟢
Butylacetat	â€”	🟢
Citronsyra	10	🟢
Cyklohexanon	100	🟢
Cyklohexen	100	🟡
Diesel	â€”	🟢
Dietylenoxid	â€”	🟢
Eddik (standard)	5 - 10	🟢
Eplejuice	â€”	🟢
Etylacetat	100	🟢
Etylalkohol (etanol)	96	🟡
Etylenklorid	100	🔴
Fenol (vattenl.)	ca. 9	🔴
Flussyre	40	🔴
Formaldehyd (vattenl.)	40	🟡
Fosforsyra	50	🔴
Fyringsolja	â€”	🟢
Glycerin	100	🟢
Glykol	100	🟢
Heptan	100	🟢
Hydrogenperoxid	10	🔴
Isopropylalkohol	100	🔴
Kalciumklorid	â€”	🟢

Kemikalie	Konc.	Resultat
Kaliumhydroxidl��sning	50	�
Klor (gas)	100	�
Klorbensen	100	�
Kloroform	��	�
Koldisulfid	100	�
Koltetraklorid	��	�
Kresol	��	�
Linolje	��	�
Matolje	��	�
Maursyre	10	�
Melk	��	�
Merkurokrom	��	�
Metylalkohol (metanol)	100	�
Metylenklorid	100	�
Metyletylketon (MEK)	100	�
Mineraloljer (aromatfrie)	��	�
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	15	�
Natriumkarbonat (vattenl.)	��	�
Natriumklorid (vattenl.)	��	�
Natriumnitrat (vattenl.)	��	�
Natriumtiosulfat	��	�
Nitrobensen	��	�
Oxalsyra	��	�
Ozon (gas)	��� 0.5 ppm	�
Paraffinolja	100	�
Perkloretylen	��	�
Petroleum	100	�
Petroleumeter	100	�
Propylalkohol	��	�
Pyridin	��	�
Salpetersyra	50	�
Salpetersyra	10	�
Saltsyra	10	�
Saltsyra (konc.)	conc.	�

Kemikalie	Konc.	Resultat
Silikonolja	â€”	●
Svavelsyra	96	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	●
Toluen	100	●
Transformatorolja	â€”	●
Trikloretan	100	●
Vann	â€”	●
Vätesulfid (vattenl.)	â€”	●
Xylen	â€”	●