



PET FG 40x1000 mm naturlig

Artikelnr P1003912

● Best ndig

● Delvis best ndig

● Ej best ndig

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100	20 �C	�
1,4-Dioxan	100	60 �C	�
Aceton	100	60 �C	�
Aceton	100	20 �C	�
Ammoniak	conc.	20 �C	�
Ammoniak	conc.	60 �C	�
Bensen	��	20 �C	�
Bensen	��	60 �C	�
Bensin (premium)	��	20 �C	�
Bensin (premium)	��	60 �C	�
Blekningsl�sning	��	20 �C	�
Bremsev�ske	��	20 �C	�
Bremsev�ske	��	60 �C	�
Br�nsle, aromatfritt	��	20 �C	�
Br�nsle, aromatfritt	��	60 �C	�
Butylacetat	��	20 �C	�
Butylacetat	��	60 �C	�
Citronsyra	10	60 �C	�
Citronsyra	10	20 �C	�
Diesel	��	60 �C	�
Diesel	��	20 �C	�
Dietylenoxid	��	20 �C	�
Dietylenoxid	��	20 �C	�
Eddik, standard	5-10%	20 �C	�
Eddik, standard	5-10	20 �C	�
Eddik, standard	5-10	60 �C	�
Eplejuice	��	20 �C	�

Kemikalie		Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Eplejuice	���		20 ��C	�
Etylacetat	100		20 ��C	�
Etylacetat	100		60 ��C	�
Etylalkohol (etanol)	96		60 ��C	�
Etylalkohol (etanol)	96		20 ��C	�
Etylalkohol (etanol)	96%		20 ��C	�
Etylenklorid	100		60 ��C	�
Etylenklorid	100		20 ��C	�
Fenol, vattenl.	ca.9		20 ��C	�
Flussyre	40		20 ��C	�
Flussyre	40		60 ��C	�
Flussyre	40%		20 ��C	�
Fosforsyra	50		60 ��C	�
Fosforsyra	50		20 ��C	�
Frostv��jske	���		60 ��C	�
Frostv��jske	���		20 ��C	�
Fyringsolje	���		20 ��C	�
Fyringsolje	���		60 ��C	�
Glycerin	100		60 ��C	�
Glycerin	100%		20 ��C	�
Glycerin	100		20 ��C	�
Glykol	100		60 ��C	�
Glykol	100		20 ��C	�
Heptan	100		20 ��C	�
Heptan	100		60 ��C	�
Hydrogenperoksid	10		20 ��C	�
Hydrogenperoksid	10		60 ��C	�
Isopropylalkohol	100		60 ��C	�
Isopropylalkohol	100%		20 ��C	�
Isopropylalkohol	100		20 ��C	�
Kalciumklorid	���		60 ��C	�
Kalciumklorid	���		20 ��C	�
Kaliumhydroxidl��sning	50		20 ��C	�
Kaliumhydroxidl��sning	50		60 ��C	�

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Klorbensen	100	20 �C	�
Klorbensen	100%	20 �C	�
Klorbensen	100	60 �C	�
Kloroform	��	20 �C	�
Kloroform	��	60 �C	�
Koldisulfid	100	60 �C	�
Koldisulfid	100	20 �C	�
Koltetraklorid	��	20 �C	�
Koltetraklorid	��	60 �C	�
Koltetraklorid	��	20 �C	�
Linolje	��	60 �C	�
Linolje	��	20 �C	�
Matolje	��	20 �C	�
Matolje	��	60 �C	�
Matolje	��	20 �C	�
Maursyre	10	60 �C	�
Maursyre	10	20 �C	�
Melk	��	20 �C	�
Melk	��	60 �C	�
Merkurokrom	��	20 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100	60 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100	20 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100%	20 �C	�
Metylenklorid	100	20 �C	�
Metylenklorid	100	60 �C	�
Metyletylketon (MEK)	100	20 �C	�
Metyletylketon (MEK)	100	60 �C	�
Mineraloljer, aromatfrie	��	60 �C	�
Mineraloljer, aromatfrie	��	20 �C	�
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	60	20 �C	�
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	15	60 �C	�
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	60	60 �C	�
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	15	20 �C	�
Natriumkarbonat, vattenl�sning	��	60 �C	�

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	20 Â°C	●
Natriumklorid, vattenl.	â€”	20 Â°C	●
Natriumklorid, vattenl.	â€”	60 Â°C	●
Natriumnitrat, vattenl.	â€”	20 Â°C	●
Natriumtiosulfat	â€”	20 Â°C	●
Natriumv��tesulfit	â€”	20 Â°C	●
Natriumv��tesulfit	â€”	20 Â°C	●
Natriumv��tesulfit	â€”	60 Â°C	●
Paraffinolje	100	20 Â°C	●
Paraffinolje	100	60 Â°C	●
Perkloretylen	â€”	20 Â°C	●
Perkloretylen	â€”	60 Â°C	●
Petroleum	100%	20 Â°C	●
Petroleum	100	20 Â°C	●
Petroleumeter	100%	20 Â°C	●
Petroleumeter	100	20 Â°C	●
Petroleumeter	100	60 Â°C	●
Propylalkohol	â€”	20 Â°C	●
Propylalkohol	â€”	60 Â°C	●
Salpetersyra	10	60 Â°C	●
Salpetersyra	10%	20 Â°C	●
Salpetersyra	50	60 Â°C	●
Salpetersyra	50	20 Â°C	●
Salpetersyra	10	20 Â°C	●
Saltsyra	10	60 Â°C	●
Saltsyra	10	20 Â°C	●
Saltsyra	conc.	20 Â°C	●
Saltsyra	conc.	60 Â°C	●
Saltsyra (konc.)	conc.	20 Â°C	●
Silikonolje	â€”	20 Â°C	●
Silikonolje	â€”	60 Â°C	●
Svavelsyra	96	60 Â°C	●
Svavelsyra	96	20 Â°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 Â°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	60 Â°C	●

Kemikalie	Konsentrasjon	Temp.	Best�ndighet
Toluen	100%	20 �C	�
Toluen	100	60 �C	�
Toluen	100	20 �C	�
Transformatorolje	��	60 �C	�
Transformatorolje	��	20 �C	�
Trikloret�n	100	20 �C	�
Trikloret�n	100	60 �C	�
Vann	��	60 �C	�
Vann	��	20 �C	�
V��tesulfid, vattenl.	��	20 �C	�
Xylen	��	20 �C	�
Xylen	��	60 �C	�
��ttiksyra	100	20 �C	�
��ttiksyra	100	60 �C	�
��ttiksyra	100%	20 �C	�