

PC 1000x500x40 mm transparent

Artikelnr P1002707

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
1,4-Dioxan	100%	●
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90%	●
Aceton	100%	●
Ammoniak	conc.	●
Ammoniumklorid	—	●
Bensen	—	●
Bensin (premium)	—	●
Blekningslösning	12.5 cl	●
Borsyra	100%	●
Bränsle, aromatfritt	—	●
Butylacetat	—	●
Citronsyra	10%	●
Cyklohexanon	100%	●
Cyklohexen	100%	●
Diesel	—	●
Dietylenoxid	—	●
Eldningsolja	—	●
Etylacetat	100%	●
Etylalkohol (etanol)	96%	●
Etylenklorid	100%	●
Fenol, vattenl.	ca. 9%	●
Fluorvätesyra	40%	●
Formaldehyd, vattenl.	40%	●
Fosforsyra	50%	●
Frostskyddsmedel	—	●

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
Glycerin	100%	
Glykol	100%	
Heptan	100%	
Isopropylalkohol	100%	
Kalciumklorid	—	
Kaliumhydroxidlösning	50%	
Klor (gas)	100%	
Klorbensen	100%	
Kloroform	—	
Koldisulfid	100%	
Koltetraklorid	—	
Kresol	—	
Linolja	—	
Matolja	—	
Merkurokrom	—	
Metylalkohol (metanol)	100%	
Metylenklorid	100%	
Metyletylketon (MEK)	100%	
Mjölk	—	
Myrsyra	10%	
Natriumkarbonat, vattenl.	—	
Natriumklorid, vattenl.	—	
Natriumnitrat, vattenl.	—	
Natriumvätesulfit	—	
Natronlut (15%)	15%	
Natronlut (60%)	60%	
Nitrobensen	—	
Oxalsyra	—	
Ozon (gas)	≤ 0.5 ppm	
Paraffinolja	100%	
Perkloretylen	—	
Petroleum	100%	

Kemikalie	Koncentration	Beständ.
Petroleumeter	100%	
Propylalkohol	—	
Pyridin	—	
Salpetersyra (10%)	10%	
Salpetersyra (50%)	50%	
Saltsyra	10%	
Saltsyra (konc.)	conc.	
Silikonolja	—	
Svavelsyra	96%	
Tetrahydrofuran (THF)	100%	
Toluen	100%	
Trikloretan	100%	
Vatten	—	
Väteperoxid	10%	
Vätesulfid, vattenl.	—	
Xylen	—	
Äppeljuice	—	
Ättika, standard	5-10%	
Ättiksyra	100%	