



Platta i PET 2000x1000x60 mm svart

Artikelnr P1003757

● Best ndig

● Delvis best ndig

● Ej best ndig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100	20 �C	�
1,4-Dioxan	100	60 �C	�
Aceton	100	60 �C	�
Aceton	100	20 �C	�
Ammoniak	conc.	60 �C	�
Ammoniak	conc.	20 �C	�
Bensen	���	20 �C	�
Bensen	���	60 �C	�
Bensin (premium)	���	20 �C	�
Bensin (premium)	���	60 �C	�
Blekningsl��sning	���	20 �C	�
Bromsv��tska	���	60 �C	�
Bromsv��tska	���	20 �C	�
Br��nsle, aromatfritt	���	20 �C	�
Br��nsle, aromatfritt	���	60 �C	�
Butylacetat	���	20 �C	�
Butylacetat	���	60 �C	�
Citronsyra	10	60 �C	�
Citronsyra	10	20 �C	�
Diesel	���	20 �C	�
Diesel	���	60 �C	�
Dietylenoxid	���	20 �C	�
Dietylenoxid	���	20 �C	�
Eldningsolja	���	60 �C	�
Eldningsolja	���	20 �C	�
Etylacetat	100	20 �C	�
Etylacetat	100	60 �C	�

Kemikalie		Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Etylalkohol (etanol)	96	20 �C		●
Etylalkohol (etanol)	96	60 �C		●
Etylalkohol (etanol)	96%	20 �C		●
Etylenklorid	100	20 �C		●
Etylenklorid	100	60 �C		●
Fenol, vattenl.	ca.9	20 �C		●
Fluorv�tesyra	40	60 �C		●
Fluorv�tesyra	40	20 �C		●
Fluorv�tesyra	40%	20 �C		●
Fosforsyra	50	20 �C		●
Fosforsyra	50	60 �C		●
Frostskyddsmedel	��	20 �C		●
Frostskyddsmedel	��	60 �C		●
Glycerin	100%	20 �C		●
Glycerin	100	20 �C		●
Glycerin	100	60 �C		●
Glykol	100	60 �C		●
Glykol	100	20 �C		●
Heptan	100	20 �C		●
Heptan	100	60 �C		●
Isopropylalkohol	100	60 �C		●
Isopropylalkohol	100%	20 �C		●
Isopropylalkohol	100	20 �C		●
Kalciumklorid	��	20 �C		●
Kalciumklorid	��	60 �C		●
Kaliumhydroxidl�sning	50	60 �C		●
Kaliumhydroxidl�sning	50	20 �C		●
Klorbensen	100	60 �C		●
Klorbensen	100	20 �C		●
Klorbensen	100%	20 �C		●
Kloroform	��	60 �C		●
Kloroform	��	20 �C		●
Koldisulfid	100	20 �C		●
Koldisulfid	100	60 �C		●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Koltetraklorid	���	20 ��C	�
Koltetraklorid	���	60 ��C	�
Koltetraklorid	���	20 ��C	�
Linolja	���	60 ��C	�
Linolja	���	20 ��C	�
Matolja	���	60 ��C	�
Matolja	���	20 ��C	�
Matolja	���	20 ��C	�
Merkurokrom	���	20 ��C	�
Metylalkohol (metanol)	100	20 ��C	�
Metylalkohol (metanol)	100	60 ��C	�
Metylalkohol (metanol)	100%	20 ��C	�
Metylenklorid	100	20 ��C	�
Metylenklorid	100	60 ��C	�
Metyletylketon (MEK)	100	60 ��C	�
Metyletylketon (MEK)	100	20 ��C	�
Mineraloljor, aromatfria	���	20 ��C	�
Mineraloljor, aromatfria	���	60 ��C	�
Mj��lk	���	20 ��C	�
Mj��lk	���	60 ��C	�
Myrsyra	10	20 ��C	�
Myrsyra	10	60 ��C	�
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	60	60 ��C	�
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	60	20 ��C	�
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	15	20 ��C	�
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	15	60 ��C	�
Natriumkarbonat, vattenl.	���	20 ��C	�
Natriumkarbonat, vattenl.	���	60 ��C	�
Natriumklorid, vattenl.	���	60 ��C	�
Natriumklorid, vattenl.	���	20 ��C	�
Natriumnitrat, vattenl.	���	20 ��C	�
Natriumtiosulfat	���	20 ��C	�
Natriumv��tesulfit	���	60 ��C	�
Natriumv��tesulfit	���	20 ��C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Natriumv�tesulfid	��	20 ��C	�
Paraffinolja	100	60 ��C	�
Paraffinolja	100	20 ��C	�
Perkloretylen	��	20 ��C	�
Perkloretylen	��	60 ��C	�
Petroleum	100	20 ��C	�
Petroleum	100%	20 ��C	�
Petroleumeter	100%	20 ��C	�
Petroleumeter	100	20 ��C	�
Petroleumeter	100	60 ��C	�
Propylalkohol	��	60 ��C	�
Propylalkohol	��	20 ��C	�
Salpetersyra	10	60 ��C	�
Salpetersyra	10%	20 ��C	�
Salpetersyra	50	60 ��C	�
Salpetersyra	10	20 ��C	�
Salpetersyra	50	20 ��C	�
Saltsyra	10	20 ��C	�
Saltsyra	10	60 ��C	�
Saltsyra	conc.	20 ��C	�
Saltsyra	conc.	60 ��C	�
Saltsyra (konc.)	conc.	20 ��C	�
Silikonolja	��	20 ��C	�
Silikonolja	��	60 ��C	�
Svavelsyra	96	20 ��C	�
Svavelsyra	96	60 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100	60 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 ��C	�
Toluen	100	20 ��C	�
Toluen	100	60 ��C	�
Toluen	100%	20 ��C	�
Transformatorolja	��	60 ��C	�
Transformatorolja	��	20 ��C	�
Trikloreten	100	20 ��C	�
Trikloreten	100	60 ��C	�

Kemikalie		Koncentration	Temp.	Beständighet
Vatten	â€”		20 Å°C	●
Vatten	â€”		60 Å°C	●
VÄŕteperoxid	10		60 Å°C	●
VÄŕteperoxid	10		20 Å°C	●
VÄŕtesulfid, vattenl.	â€”		20 Å°C	●
Xylen	â€”		60 Å°C	●
Xylen	â€”		20 Å°C	●
Ä„ppeljuice	â€”		20 Å°C	●
Ä„ppeljuice	â€”		20 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10%		20 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10		60 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10		20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100%		20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100		20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100		60 Å°C	●