

Ämnesrör i POM C FG 30/20x3000 mm marinblå

Artikelnr P1007291

Beständig Delvis beständig Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100%	20 Å°C	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90%	20 Å°C	
Aceton	100%	20 Å°C	
Ammoniak	conc.	20 Å°C	
Ammoniumklorid	â€”	20 Å°C	
Amylalkohol	â€”	20 Å°C	
Bensen	â€”	20 Å°C	
Bensin (premium)	â€”	20 Å°C	
Blekningslösning	12.5 cl	20 Å°C	
Borsyra	100%	20 Å°C	
Bromsvätska	â€”	20 Å°C	
Bränsle, aromatfritt	â€”	20 Å°C	
Butylacetat	â€”	20 Å°C	
Citronsyra	10%	20 Å°C	
Cyklohexanon	100%	20 Å°C	
Cyklohexen	100%	20 Å°C	
Diesel	â€”	20 Å°C	
Dietylenoxid	â€”	20 Å°C	
Eldningsolja	â€”	20 Å°C	
Etylacetat	100%	20 Å°C	
Etylalkohol (etanol)	96%	20 Å°C	
Fenol, vattenl.	ca. 9%	20 Å°C	
Fluorvätsyra	40%	20 Å°C	
Formaldehyd, vattenl.	40%	20 Å°C	
Fosforsyra	50%	20 Å°C	
Frostskyddsmedel	â€”	20 Å°C	
Glycerin	100%	20 Å°C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Glykol	100%	20 �C	�
Heptan	100%	20 �C	�
Isopropylalkohol	100%	20 �C	�
Kalciumklorid	��	20 �C	�
Kaliumhydroxid��sning	50%	20 �C	�
Klorbensen	100%	20 �C	�
Kloroform	��	20 �C	�
Koldisulfid	100%	20 �C	�
Koltetraklorid	��	20 �C	�
Linolja	��	20 �C	�
Matolja	��	20 �C	�
Merkurokrom	��	20 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100%	20 �C	�
Metylenklorid	100%	20 �C	�
Metyletylketon (MEK)	100%	20 �C	�
Mineraloljor (aromatfria)	��	20 �C	�
Mj��lk	��	20 �C	�
Myrsyra	10%	20 �C	�
Natriumkarbonat, vattenl.	��	20 �C	�
Natriumklorid, vattenl.	��	20 �C	�
Natriumnitrat, vattenl.	��	20 �C	�
Natriumv��tesulfit	��	20 �C	�
Natronlut (15%)	15%	20 �C	�
Natronlut (60%)	60%	20 �C	�
Nitrobensen	��	20 �C	�
Oxalsyra	��	20 �C	�
Ozon (gas)	���0.5 ppm	20 �C	�
Paraffinolja	100%	20 �C	�
Perkloretylen	��	20 �C	�
Petroleum	100%	20 �C	�
Petroleumeter	100%	20 �C	�
Propylalkohol	��	20 �C	�
Salpetersyra	10%	20 �C	�
Salpetersyra (50%)	50%	20 �C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Saltsyra	10%	20 Å°C	●
Saltsyra (konc.)	conc.	20 Å°C	●
Silikonolja	â€”	20 Å°C	●
Svavelsyra	96%	20 Å°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 Å°C	●
Toluen	100%	20 Å°C	●
Transformatorolja	â€”	20 Å°C	●
Trikloretan	100%	20 Å°C	●
Vatten	â€”	20 Å°C	●
VÄteperoxid	10%	20 Å°C	●
VÄtesulfid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	20 Å°C	●
Äppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ättika, standard	5-10%	20 Å°C	●
Ättiksyra	100%	20 Å°C	●