

Ämnesrör i POM C FG 36/15x1000 mm svart

Artikelnr P1007017

● Beständig

● Delvis beständig

● Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100%	20 Å°C	●
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90%	20 Å°C	●
Aceton	100%	20 Å°C	●
Ammoniak	conc.	20 Å°C	●
Ammoniumklorid	â€”	20 Å°C	●
Amylalkohol	â€”	20 Å°C	●
Bensen	â€”	20 Å°C	●
Bensin (premium)	â€”	20 Å°C	●
Blekningslösning	12.5 cl	20 Å°C	●
Borsyra	100%	20 Å°C	●
Bromsvätska	â€”	20 Å°C	●
Brännole, aromatfritt	â€”	20 Å°C	●
Butylacetat	â€”	20 Å°C	●
Citronsyra	10%	20 Å°C	●
Cyklohexanon	100%	20 Å°C	●
Cyklohexen	100%	20 Å°C	●
Diesel	â€”	20 Å°C	●
Dietylenoxid	â€”	20 Å°C	●
Eldningsolja	â€”	20 Å°C	●
Etylacetat	100%	20 Å°C	●
Etylalkohol (etanol)	96%	20 Å°C	●
Fenol, vattenl.	ca. 9%	20 Å°C	●
Fluorvätsyra	40%	20 Å°C	●
Formaldehyd, vattenl.	40%	20 Å°C	●
Fosforsyra	50%	20 Å°C	●
Frostskyddsmedel	â€”	20 Å°C	●
Glycerin	100%	20 Å°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Glykol	100%	20 �C	�
Heptan	100%	20 �C	�
Isopropylalkohol	100%	20 �C	�
Kalciumklorid	��	20 �C	�
Kaliumhydroxid��sning	50%	20 �C	�
Klorbensen	100%	20 �C	�
Kloroform	��	20 �C	�
Koldisulfid	100%	20 �C	�
Koltetraklorid	��	20 �C	�
Linolja	��	20 �C	�
Matolja	��	20 �C	�
Merkurokrom	��	20 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100%	20 �C	�
Metylenklorid	100%	20 �C	�
Metyletylketon (MEK)	100%	20 �C	�
Mineraloljor (aromatfria)	��	20 �C	�
Mj��lk	��	20 �C	�
Myrsyra	10%	20 �C	�
Natriumkarbonat, vattenl.	��	20 �C	�
Natriumklorid, vattenl.	��	20 �C	�
Natriumnitrat, vattenl.	��	20 �C	�
Natriumv��tesulfit	��	20 �C	�
Natronlut (15%)	15%	20 �C	�
Natronlut (60%)	60%	20 �C	�
Nitrobensen	��	20 �C	�
Oxalsyra	��	20 �C	�
Ozon (gas)	���0.5 ppm	20 �C	�
Paraffinolja	100%	20 �C	�
Perkloretylen	��	20 �C	�
Petroleum	100%	20 �C	�
Petroleumeter	100%	20 �C	�
Propylalkohol	��	20 �C	�
Salpetersyra	10%	20 �C	�
Salpetersyra (50%)	50%	20 �C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Saltsyra	10%	20 Å°C	●
Saltsyra (konc.)	conc.	20 Å°C	●
Silikonolja	â€”	20 Å°C	●
Svavelsyra	96%	20 Å°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 Å°C	●
Toluen	100%	20 Å°C	●
Transformatorolja	â€”	20 Å°C	●
Trikloreten	100%	20 Å°C	●
Vatten	â€”	20 Å°C	●
VÄteperoxid	10%	20 Å°C	●
VÄtesulfid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	20 Å°C	●
Äppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ättika, standard	5-10%	20 Å°C	●
Ättiksyra	100%	20 Å°C	●