



Artikelnr P1002853

Egenskap	VÄrde	Enhet	Standard
Densitet	1.2	g/cmÅ³	ISO 1183
StrÄckgrÄnsspÄnning	75	MPa	ISO 527
Elasticitetsmodul (drag)	2400	MPa	ISO 527-2
BrottspÄnning	60	MPa	
BrottÅ¶jning	50	%	ISO 527-2
SmÄltpunkt	160	Å°C	ISO 3146
Maximal drifttemperatur (korttid)	119	Å°C	UL746B
Maximal drifttemperatur	113.75	Å°C	
Minsta temperatur	-54	Å°C	UL746B
VÄrmefÄrrvÄngning (HDT/A)	130	Å°C	ISO 75-2
VÄrmefÄrrvÄngning (HDT/B)	140	Å°C	ISO 75
Vicat mjukningstemperatur (VST/B/50)	150	Å°C	ISO 306
Dielektrisk styrka	29	kV/mm	IEC 60243-1
Volymresistivitet	10Å¹Å³	Î©Å·cm	IEC 60093
Dielektrisk konstant (1 MHz)	2.98	-	IEC 60250
Dielektrisk konstant (100 Hz)	3	-	IEC 60250
Dielektrisk fÄrlustfaktor (1 MHz)	0.0	-	IEC 60250
Dielektrisk fÄrlustfaktor (100 Hz)	0.0	-	IEC 60250
Brandklassning (UL 94)	0		UL 94
BÄ¶hÄ¶lfasthet	2400	MPa	ISO 178
Termisk konduktivitet	0.21	W/(mÅ·K)	DIN 52612
Ytresistivitet	10Å¹âµ	Î©	IEC 60093
JÄmfÄrande krypstrÄmsindex (CTI)	279.2	V	IEC 60112
Fuktabsorption till mÄttnad	0.15	%	ISO 62
Vattenabsorption till mÄttnad	0.35	%	ISO 62
SkÄ¶rad slagseghet (Charpy)	9	kJ/mÅ²	ISO 179/1eA

Egenskap	Värde	Enhet	Standard
Termisk utvidgningskoefficient	0.65	10 ⁻⁶ /K	DIN 11359
Hårdhet Shore D	85	Å° Shore D	ISO 868
Kultryckshårdhet	120	MPa	ISO 2039-1

2. Kemisk beständighet

● Beständig ● Delvis beständig ● Ej beständig

Kemikalie	Konc.	Resultat
1,4-Dioxan	100%	●
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90%	●
Aceton	100%	●
Ammoniak	conc.	●
Ammoniumklorid	â€”	●
Bensen	â€”	●
Bensin (premium)	â€”	●
Blekningslösning	12.5 cl	●
Borsyra	100%	●
Bromsle, aromatfritt	â€”	●
Butylacetat	â€”	●
Citronsyra	10%	●
Cyklohexanon	100%	●
Cyklohexen	100%	●
Diesel	â€”	●
Dietylenoxid	â€”	●
Eldningsolja	â€”	●
Etylacetat	100%	●
Etylalkohol (etanol)	96%	●
Etylenklorid	100%	●
Fenol, vattenl.	ca. 9%	●
Fluorvätesyra	40%	●
Formaldehyd, vattenl.	40%	●
Fosforsyra	50%	●
Frostskyddsmedel	â€”	●
Glycerin	100%	●
Glykol	100%	●

Kemikalie	Konc.	Resultat
Heptan	100%	
Isopropylalkohol	100%	
Kalciumklorid	â€”	
Kaliumhydroxidl��sning	50%	
Klor (gas)	100%	
Klorbensen	100%	
Kloroform	â€”	
Koldisulfid	100%	
Koltetraklorid	â€”	
Kresol	â€”	
Linolja	â€”	
Matolja	â€”	
Merkurokrom	â€”	
Metylalkohol (metanol)	100%	
Metylenklorid	100%	
Metyletylketon (MEK)	100%	
Mj��lk	â€”	
Myrsyra	10%	
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	
Natriumklorid, vattenl.	â€”	
Natriumnitrat, vattenl.	â€”	
Natriumv��tesulfit	â€”	
Natronlut (15%)	15%	
Natronlut (60%)	60%	
Nitrobensen	â€”	
Oxalsyra	â€”	
Ozon (gas)	�� 0.5 ppm	
Paraffinolja	100%	
Perkloretylen	â€”	
Petroleum	100%	
Petroleumeter	100%	
Propylalkohol	â€”	
Pyridin	â€”	
Salpetersyra (10%)	10%	
Salpetersyra (50%)	50%	

Kemikalie	Konc.	Resultat
Saltsyra	10%	
Saltsyra (konc.)	conc.	
Silikonolja	â€”	
Svavelsyra	96%	
Tetrahydrofuran (THF)	100%	
Toluen	100%	
Trikloretan	100%	
Vatten	â€”	
Väteperoxid	10%	
Vätesulfid, vattenl.	â€”	
Xylen	â€”	
Äppeljuice	â€”	
Ättika, standard	5-10%	
Ättiksyra	100%	