

Rundstäng i PET FG 150x1000 mm natur

Artikelnr P1003933

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 Å°C	
1,4-Dioxan	100	60 Å°C	
Aceton	100	60 Å°C	
Aceton	100	20 Å°C	
Ammoniak	conc.	20 Å°C	
Ammoniak	conc.	60 Å°C	
Bensen	â€”	20 Å°C	
Bensen	â€”	60 Å°C	
Bensin (premium)	â€”	60 Å°C	
Bensin (premium)	â€”	20 Å°C	
Blekningsl��sning	â€”	20 Å°C	
Bromsv��tska	â€”	20 Å°C	
Bromsv��tska	â€”	60 Å°C	
Br��nsle, aromatfritt	â€”	60 Å°C	
Br��nsle, aromatfritt	â€”	20 Å°C	
Butylacetat	â€”	20 Å°C	
Butylacetat	â€”	60 Å°C	
Citronsyra	10	20 Å°C	
Citronsyra	10	60 Å°C	
Diesel	â€”	20 Å°C	
Diesel	â€”	60 Å°C	
Dietylenoxid	â€”	20 Å°C	
Dietylenoxid	â€”	20 Å°C	
Eldningsolja	â€”	60 Å°C	
Eldningsolja	â€”	20 Å°C	
Etylacetat	100	60 Å°C	
Etylacetat	100	20 Å°C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Etylalkohol (etanol)	96%	20 Å°C	●
Etylalkohol (etanol)	96	20 Å°C	●
Etylalkohol (etanol)	96	60 Å°C	●
Etylenklorid	100	20 Å°C	●
Etylenklorid	100	60 Å°C	●
Fenol, vattenl.	ca.9	20 Å°C	●
Fluorvätesyra	40%	20 Å°C	●
Fluorvätesyra	40	60 Å°C	●
Fluorvätesyra	40	20 Å°C	●
Fosforsyra	50	60 Å°C	●
Fosforsyra	50	20 Å°C	●
Frostskyddsmedel	â€”	60 Å°C	●
Frostskyddsmedel	â€”	20 Å°C	●
Glycerin	100%	20 Å°C	●
Glycerin	100	20 Å°C	●
Glycerin	100	60 Å°C	●
Glykol	100	60 Å°C	●
Glykol	100	20 Å°C	●
Heptan	100	20 Å°C	●
Heptan	100	60 Å°C	●
Isopropylalkohol	100	20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100%	20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100	60 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”	20 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”	60 Å°C	●
Kaliumhydroxidlösning	50	20 Å°C	●
Kaliumhydroxidlösning	50	60 Å°C	●
Klorbensen	100%	20 Å°C	●
Klorbensen	100	20 Å°C	●
Klorbensen	100	60 Å°C	●
Kloroform	â€”	20 Å°C	●
Kloroform	â€”	60 Å°C	●
Koldisulfid	100	60 Å°C	●
Koldisulfid	100	20 Å°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Koltetraklorid	â€”	60 �C	�
Koltetraklorid	â€”	20 �C	�
Koltetraklorid	â€”	20 �C	�
Linolja	â€”	20 �C	�
Linolja	â€”	60 �C	�
Matolja	â€”	20 �C	�
Matolja	â€”	20 �C	�
Matolja	â€”	60 �C	�
Merkurokrom	â€”	20 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100	60 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100	20 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100%	20 �C	�
Metylenklorid	100	60 �C	�
Metylenklorid	100	20 �C	�
Metyletylketon (MEK)	100	20 �C	�
Metyletylketon (MEK)	100	60 �C	�
Mineraloljor, aromatfria	â€”	20 �C	�
Mineraloljor, aromatfria	â€”	60 �C	�
Mj�lk	â€”	20 �C	�
Mj�lk	â€”	60 �C	�
Myrsyra	10	60 �C	�
Myrsyra	10	20 �C	�
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	15	20 �C	�
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	60	60 �C	�
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	60	20 �C	�
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	15	60 �C	�
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	20 �C	�
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	60 �C	�
Natriumklorid, vattenl.	â€”	20 �C	�
Natriumklorid, vattenl.	â€”	60 �C	�
Natriumnitrat, vattenl.	â€”	20 �C	�
Natriumtiosulfat	â€”	20 �C	�
Natriumv�tesulfrit	â€”	20 �C	�
Natriumv�tesulfrit	â€”	20 �C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Natriumv�tesulfit	���	60 ��C	�
Paraffinolja	100	60 ��C	�
Paraffinolja	100	20 ��C	�
Perkloretylen	���	20 ��C	�
Perkloretylen	���	60 ��C	�
Petroleum	100%	20 ��C	�
Petroleum	100	20 ��C	�
Petroleumeter	100%	20 ��C	�
Petroleumeter	100	20 ��C	�
Petroleumeter	100	60 ��C	�
Propylalkohol	���	20 ��C	�
Propylalkohol	���	60 ��C	�
Salpetersyra	10%	20 ��C	�
Salpetersyra	10	60 ��C	�
Salpetersyra	50	60 ��C	�
Salpetersyra	50	20 ��C	�
Salpetersyra	10	20 ��C	�
Saltsyra	10	60 ��C	�
Saltsyra	10	20 ��C	�
Saltsyra	conc.	20 ��C	�
Saltsyra	conc.	60 ��C	�
Saltsyra (konc.)	conc.	20 ��C	�
Silikonolja	���	60 ��C	�
Silikonolja	���	20 ��C	�
Svavelsyra	96	20 ��C	�
Svavelsyra	96	60 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100	60 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 ��C	�
Toluen	100	60 ��C	�
Toluen	100%	20 ��C	�
Toluen	100	20 ��C	�
Transformatorolja	���	60 ��C	�
Transformatorolja	���	20 ��C	�
Trikloreten	100	20 ��C	�
Trikloreten	100	60 ��C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Vatten	â€”	20 Å°C	●
Vatten	â€”	60 Å°C	●
VÄŒteperoxid	10	20 Å°C	●
VÄŒteperoxid	10	60 Å°C	●
VÄŒtesulfid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	60 Å°C	●
Xylen	â€”	20 Å°C	●
Ä„ppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ä„ppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10	60 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10%	20 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100%	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100	60 Å°C	●