



Rundst ng i PET FG 30x1000 mm natur

Artikelnr P1003909

● Best ndig

● Delvis best ndig

● Ej best ndig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100	20 �C	�
1,4-Dioxan	100	60 �C	�
Aceton	100	60 �C	�
Aceton	100	20 �C	�
Ammoniak	conc.	20 �C	�
Ammoniak	conc.	60 �C	�
Bensen	��	20 �C	�
Bensen	��	60 �C	�
Bensin (premium)	��	60 �C	�
Bensin (premium)	��	20 �C	�
Blekningsl�sning	��	20 �C	�
Bromsv�tska	��	20 �C	�
Bromsv�tska	��	60 �C	�
Br�nsle, aromatfritt	��	60 �C	�
Br�nsle, aromatfritt	��	20 �C	�
Butylacetat	��	20 �C	�
Butylacetat	��	60 �C	�
Citronsyra	10	20 �C	�
Citronsyra	10	60 �C	�
Diesel	��	20 �C	�
Diesel	��	60 �C	�
Dietylenoxid	��	20 �C	�
Dietylenoxid	��	20 �C	�
Eldningsolja	��	60 �C	�
Eldningsolja	��	20 �C	�
Etylacetat	100	60 �C	�
Etylacetat	100	20 �C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Etylalkohol (etanol)	96%	20 Å°C	●
Etylalkohol (etanol)	96	20 Å°C	●
Etylalkohol (etanol)	96	60 Å°C	●
Etylenklorid	100	20 Å°C	●
Etylenklorid	100	60 Å°C	●
Fenol, vattenl.	ca.9	20 Å°C	●
Fluorvätesyra	40%	20 Å°C	●
Fluorvätesyra	40	60 Å°C	●
Fluorvätesyra	40	20 Å°C	●
Fosforsyra	50	60 Å°C	●
Fosforsyra	50	20 Å°C	●
Frostskyddsmedel	â€”	60 Å°C	●
Frostskyddsmedel	â€”	20 Å°C	●
Glycerin	100%	20 Å°C	●
Glycerin	100	20 Å°C	●
Glycerin	100	60 Å°C	●
Glykol	100	60 Å°C	●
Glykol	100	20 Å°C	●
Heptan	100	20 Å°C	●
Heptan	100	60 Å°C	●
Isopropylalkohol	100	20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100%	20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100	60 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”	20 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”	60 Å°C	●
Kaliumhydroxidlösning	50	20 Å°C	●
Kaliumhydroxidlösning	50	60 Å°C	●
Klorbensen	100%	20 Å°C	●
Klorbensen	100	20 Å°C	●
Klorbensen	100	60 Å°C	●
Kloroform	â€”	20 Å°C	●
Kloroform	â€”	60 Å°C	●
Koldisulfid	100	60 Å°C	●
Koldisulfid	100	20 Å°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Koltetraklorid	â€”	60 Â°C	🟡
Koltetraklorid	â€”	20 Â°C	🟢
Koltetraklorid	â€”	20 Â°C	🟢
Linolja	â€”	20 Â°C	🟢
Linolja	â€”	60 Â°C	🟢
Matolja	â€”	20 Â°C	🟢
Matolja	â€”	20 Â°C	🟢
Matolja	â€”	60 Â°C	🟢
Merkurokrom	â€”	20 Â°C	🟢
Metylalkohol (metanol)	100	60 Â°C	🟡
Metylalkohol (metanol)	100	20 Â°C	🟢
Metylalkohol (metanol)	100%	20 Â°C	🟢
Metylenklorid	100	60 Â°C	🔴
Metylenklorid	100	20 Â°C	🔴
Metyletylketon (MEK)	100	20 Â°C	🟢
Metyletylketon (MEK)	100	60 Â°C	🟡
Mineraloljor, aromatfria	â€”	20 Â°C	🟢
Mineraloljor, aromatfria	â€”	60 Â°C	🟢
Mj�lk	â€”	20 Â°C	🟢
Mj�lk	â€”	60 Â°C	🟢
Myrsyra	10	60 Â°C	🟡
Myrsyra	10	20 Â°C	🟢
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	15	20 Â°C	🔴
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	60	60 Â°C	🔴
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	60	20 Â°C	🔴
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	15	60 Â°C	🔴
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	20 Â°C	🟢
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	60 Â°C	🟢
Natriumklorid, vattenl.	â€”	20 Â°C	🟢
Natriumklorid, vattenl.	â€”	60 Â°C	🟢
Natriumnitrat, vattenl.	â€”	20 Â°C	🟢
Natriumtiosulfat	â€”	20 Â°C	🟢
Natriumv�tesulfit	â€”	20 Â°C	🟢
Natriumv�tesulfit	â€”	20 Â°C	🟡

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Natriumv�tesulfit	���	60 ��C	�
Paraffinolja	100	60 ��C	�
Paraffinolja	100	20 ��C	�
Perkloretylen	���	20 ��C	�
Perkloretylen	���	60 ��C	�
Petroleum	100%	20 ��C	�
Petroleum	100	20 ��C	�
Petroleumeter	100%	20 ��C	�
Petroleumeter	100	20 ��C	�
Petroleumeter	100	60 ��C	�
Propylalkohol	���	20 ��C	�
Propylalkohol	���	60 ��C	�
Salpetersyra	10%	20 ��C	�
Salpetersyra	10	60 ��C	�
Salpetersyra	50	60 ��C	�
Salpetersyra	50	20 ��C	�
Salpetersyra	10	20 ��C	�
Saltsyra	10	60 ��C	�
Saltsyra	10	20 ��C	�
Saltsyra	conc.	20 ��C	�
Saltsyra	conc.	60 ��C	�
Saltsyra (konc.)	conc.	20 ��C	�
Silikonolja	���	60 ��C	�
Silikonolja	���	20 ��C	�
Svavelsyra	96	20 ��C	�
Svavelsyra	96	60 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100	60 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 ��C	�
Toluen	100	60 ��C	�
Toluen	100%	20 ��C	�
Toluen	100	20 ��C	�
Transformatorolja	���	60 ��C	�
Transformatorolja	���	20 ��C	�
Trikloreten	100	20 ��C	�
Trikloreten	100	60 ��C	�

Kemikalie		Koncentration	Temp.	Beständighet
Vatten	â€”		60 Å°C	
Vatten	â€”		20 Å°C	
VÄŕteperoxid	10		20 Å°C	
VÄŕteperoxid	10		60 Å°C	
VÄŕtesulfid, vattenl.	â€”		20 Å°C	
Xylen	â€”		60 Å°C	
Xylen	â€”		20 Å°C	
Ä„ppeljuice	â€”		20 Å°C	
Ä„ppeljuice	â€”		20 Å°C	
Ä„ttika, standard	5-10		60 Å°C	
Ä„ttika, standard	5-10%		20 Å°C	
Ä„ttika, standard	5-10		20 Å°C	
Ä„ttiksyra	100		20 Å°C	
Ä„ttiksyra	100%		20 Å°C	
Ä„ttiksyra	100		60 Å°C	