



Rundst ng i PET 105x1000 mm natur

Artikelnr P1003609

Best ndig

Delvis best ndig

Ej best ndig

Kemikalie		Koncentration	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100	20 �C		
1,4-Dioxan	100	60 �C		
Aceton	100	60 �C		
Aceton	100	20 �C		
Ammoniak	conc.	20 �C		
Ammoniak	conc.	60 �C		
Bensen	���	20 �C		
Bensen	���	60 �C		
Bensin (premium)	���	60 �C		
Bensin (premium)	���	20 �C		
Blekningsl��sning	���	20 �C		
Bromsv��tska	���	20 �C		
Bromsv��tska	���	60 �C		
Br��nsle, aromatfritt	���	60 �C		
Br��nsle, aromatfritt	���	20 �C		
Butylacetat	���	20 �C		
Butylacetat	���	60 �C		
Citronsyra	10	20 �C		
Citronsyra	10	60 �C		
Diesel	���	20 �C		
Diesel	���	60 �C		
Dietylenoxid	���	20 �C		
Dietylenoxid	���	20 �C		
Eldningsolja	���	60 �C		
Eldningsolja	���	20 �C		
Etylacetat	100	60 �C		
Etylacetat	100	20 �C		

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Etylalkohol (etanol)	96%	20 Å°C	●
Etylalkohol (etanol)	96	20 Å°C	●
Etylalkohol (etanol)	96	60 Å°C	●
Etylenklorid	100	20 Å°C	●
Etylenklorid	100	60 Å°C	●
Fenol, vattenl.	ca.9	20 Å°C	●
Fluorvätesyra	40%	20 Å°C	●
Fluorvätesyra	40	60 Å°C	●
Fluorvätesyra	40	20 Å°C	●
Fosforsyra	50	60 Å°C	●
Fosforsyra	50	20 Å°C	●
Frostskyddsmedel	â€”	60 Å°C	●
Frostskyddsmedel	â€”	20 Å°C	●
Glycerin	100%	20 Å°C	●
Glycerin	100	20 Å°C	●
Glycerin	100	60 Å°C	●
Glykol	100	60 Å°C	●
Glykol	100	20 Å°C	●
Heptan	100	20 Å°C	●
Heptan	100	60 Å°C	●
Isopropylalkohol	100	20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100%	20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100	60 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”	20 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”	60 Å°C	●
Kaliumhydroxidlösning	50	20 Å°C	●
Kaliumhydroxidlösning	50	60 Å°C	●
Klorbensen	100%	20 Å°C	●
Klorbensen	100	20 Å°C	●
Klorbensen	100	60 Å°C	●
Kloroform	â€”	20 Å°C	●
Kloroform	â€”	60 Å°C	●
Koldisulfid	100	60 Å°C	●
Koldisulfid	100	20 Å°C	●

Kemikalie		Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Koltetraklorid	���	60 ��C		�
Koltetraklorid	���	20 ��C		�
Koltetraklorid	���	20 ��C		�
Linolja	���	20 ��C		�
Linolja	���	60 ��C		�
Matolja	���	20 ��C		�
Matolja	���	20 ��C		�
Matolja	���	60 ��C		�
Merkurokrom	���	20 ��C		�
Metylalkohol (metanol)	100	60 ��C		�
Metylalkohol (metanol)	100	20 ��C		�
Metylalkohol (metanol)	100%	20 ��C		�
Metylenklorid	100	60 ��C		�
Metylenklorid	100	20 ��C		�
Metyletylketon (MEK)	100	20 ��C		�
Metyletylketon (MEK)	100	60 ��C		�
Mineraloljor, aromatfria	���	20 ��C		�
Mineraloljor, aromatfria	���	60 ��C		�
Mj��lk	���	20 ��C		�
Mj��lk	���	60 ��C		�
Myrsyra	10	60 ��C		�
Myrsyra	10	20 ��C		�
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	15	20 ��C		�
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	60	60 ��C		�
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	60	20 ��C		�
Natriumhydroxidl��sning (natronlut)	15	60 ��C		�
Natriumkarbonat, vattenl.	���	20 ��C		�
Natriumkarbonat, vattenl.	���	60 ��C		�
Natriumklorid, vattenl.	���	20 ��C		�
Natriumklorid, vattenl.	���	60 ��C		�
Natriumnitrat, vattenl.	���	20 ��C		�
Natriumtiosulfat	���	20 ��C		�
Natriumv��tesulfit	���	20 ��C		�
Natriumv��tesulfit	���	20 ��C		�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Natriumv�tesulfit	���	60 ��C	�
Paraffinolja	100	60 ��C	�
Paraffinolja	100	20 ��C	�
Perkloretylen	���	20 ��C	�
Perkloretylen	���	60 ��C	�
Petroleum	100%	20 ��C	�
Petroleum	100	20 ��C	�
Petroleumeter	100%	20 ��C	�
Petroleumeter	100	20 ��C	�
Petroleumeter	100	60 ��C	�
Propylalkohol	���	20 ��C	�
Propylalkohol	���	60 ��C	�
Salpetersyra	10%	20 ��C	�
Salpetersyra	10	60 ��C	�
Salpetersyra	50	60 ��C	�
Salpetersyra	50	20 ��C	�
Salpetersyra	10	20 ��C	�
Saltsyra	10	60 ��C	�
Saltsyra	10	20 ��C	�
Saltsyra	conc.	20 ��C	�
Saltsyra	conc.	60 ��C	�
Saltsyra (konc.)	conc.	20 ��C	�
Silikonolja	���	60 ��C	�
Silikonolja	���	20 ��C	�
Svavelsyra	96	20 ��C	�
Svavelsyra	96	60 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100	60 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 ��C	�
Toluen	100	60 ��C	�
Toluen	100%	20 ��C	�
Toluen	100	20 ��C	�
Transformatorolja	���	60 ��C	�
Transformatorolja	���	20 ��C	�
Trikloreten	100	20 ��C	�
Trikloreten	100	60 ��C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Vatten	â€”	60 Å°C	●
Vatten	â€”	20 Å°C	●
VÄŕteperoxid	10	20 Å°C	●
VÄŕteperoxid	10	60 Å°C	●
VÄŕtesulfid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	60 Å°C	●
Xylen	â€”	20 Å°C	●
Ä„ppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ä„ppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10	60 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10%	20 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100%	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100	60 Å°C	●