



Rundst ng i PET 28x3000 mm natur

Artikelnr P1003634

● Best ndig

● Delvis best ndig

● Ej best ndig

Kemikalie		Koncentration	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100	20 �C	�	
1,4-Dioxan	100	60 �C	�	
Aceton	100	60 �C	�	
Aceton	100	20 �C	�	
Ammoniak	conc.	20 �C	�	
Ammoniak	conc.	60 �C	�	
Bensen	���	20 �C	�	
Bensen	���	60 �C	�	
Bensin (premium)	���	60 �C	�	
Bensin (premium)	���	20 �C	�	
Blekningsl��sning	���	20 �C	�	
Bromsv��tska	���	20 �C	�	
Bromsv��tska	���	60 �C	�	
Br��nsle, aromatfritt	���	60 �C	�	
Br��nsle, aromatfritt	���	20 �C	�	
Butylacetat	���	20 �C	�	
Butylacetat	���	60 �C	�	
Citronsyra	10	20 �C	�	
Citronsyra	10	60 �C	�	
Diesel	���	20 �C	�	
Diesel	���	60 �C	�	
Dietylenoxid	���	20 �C	�	
Dietylenoxid	���	20 �C	�	
Eldningsolja	���	60 �C	�	
Eldningsolja	���	20 �C	�	
Etylacetat	100	60 �C	�	
Etylacetat	100	20 �C	�	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Etylalkohol (etanol)	96%	20 �C	●
Etylalkohol (etanol)	96	20 �C	●
Etylalkohol (etanol)	96	60 �C	●
Etylenklorid	100	20 �C	●
Etylenklorid	100	60 �C	●
Fenol, vattenl.	ca.9	20 �C	●
Fluorv�tesyra	40%	20 �C	●
Fluorv�tesyra	40	60 �C	●
Fluorv�tesyra	40	20 �C	●
Fosforsyra	50	60 �C	●
Fosforsyra	50	20 �C	●
Frostskyddsmedel	���	60 �C	●
Frostskyddsmedel	���	20 �C	●
Glycerin	100%	20 �C	●
Glycerin	100	20 �C	●
Glycerin	100	60 �C	●
Glykol	100	60 �C	●
Glykol	100	20 �C	●
Heptan	100	20 �C	●
Heptan	100	60 �C	●
Isopropylalkohol	100	20 �C	●
Isopropylalkohol	100%	20 �C	●
Isopropylalkohol	100	60 �C	●
Kalciumklorid	���	20 �C	●
Kalciumklorid	���	60 �C	●
Kaliumhydroxidl�sning	50	20 �C	●
Kaliumhydroxidl�sning	50	60 �C	●
Klorbensen	100	60 �C	●
Klorbensen	100%	20 �C	●
Klorbensen	100	20 �C	●
Kloroform	���	60 �C	●
Kloroform	���	20 �C	●
Koldisulfid	100	60 �C	●
Koldisulfid	100	20 �C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beskrivning Årsmått
Koltetraklorid	â€”	20 Â°C	●
Koltetraklorid	â€”	60 Â°C	●
Koltetraklorid	â€”	20 Â°C	●
Linolja	â€”	20 Â°C	●
Linolja	â€”	60 Â°C	●
Matolja	â€”	20 Â°C	●
Matolja	â€”	20 Â°C	●
Matolja	â€”	60 Â°C	●
Merkurokrom	â€”	20 Â°C	●
Metylalkohol (metanol)	100	60 Â°C	●
Metylalkohol (metanol)	100%	20 Â°C	●
Metylalkohol (metanol)	100	20 Â°C	●
Metylenklorid	100	20 Â°C	●
Metylenklorid	100	60 Â°C	●
Metyletylketon (MEK)	100	60 Â°C	●
Metyletylketon (MEK)	100	20 Â°C	●
Mineraloljor, aromatfria	â€”	60 Â°C	●
Mineraloljor, aromatfria	â€”	20 Â°C	●
Mj�lk	â€”	20 Â°C	●
Mj�lk	â€”	60 Â°C	●
Myrsyra	10	20 Â°C	●
Myrsyra	10	60 Â°C	●
Natriumhydroxid�sningsn�t (natronlut)	60	20 Â°C	●
Natriumhydroxid�sningsn�t (natronlut)	15	60 Â°C	●
Natriumhydroxid�sningsn�t (natronlut)	15	20 Â°C	●
Natriumhydroxid�sningsn�t (natronlut)	60	60 Â°C	●
Natriumkarbonat, vattenl�st	â€”	60 Â°C	●
Natriumkarbonat, vattenl�st	â€”	20 Â°C	●
Natriumklorid, vattenl�st	â€”	20 Â°C	●
Natriumklorid, vattenl�st	â€”	60 Â°C	●
Natriumnitrat, vattenl�st	â€”	20 Â°C	●
Natriumtiosulfat	â€”	20 Â°C	●
Natriumv�tesulfid	â€”	20 Â°C	●
Natriumv�tesulfid	â€”	20 Â°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Natriumv�tesulfit	���	60 ��C	�
Paraffinolja	100	20 ��C	�
Paraffinolja	100	60 ��C	�
Perkloretylen	���	60 ��C	�
Perkloretylen	���	20 ��C	�
Petroleum	100%	20 ��C	�
Petroleum	100	20 ��C	�
Petroleumeter	100	20 ��C	�
Petroleumeter	100%	20 ��C	�
Petroleumeter	100	60 ��C	�
Propylalkohol	���	60 ��C	�
Propylalkohol	���	20 ��C	�
Salpetersyra	10%	20 ��C	�
Salpetersyra	10	20 ��C	�
Salpetersyra	10	60 ��C	�
Salpetersyra	50	20 ��C	�
Salpetersyra	50	60 ��C	�
Saltsyra	10	20 ��C	�
Saltsyra	10	60 ��C	�
Saltsyra	conc.	60 ��C	�
Saltsyra	conc.	20 ��C	�
Saltsyra (konc.)	conc.	20 ��C	�
Silikonolja	���	60 ��C	�
Silikonolja	���	20 ��C	�
Svavelsyra	96	60 ��C	�
Svavelsyra	96	20 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100	60 ��C	�
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 ��C	�
Toluen	100	20 ��C	�
Toluen	100	60 ��C	�
Toluen	100%	20 ��C	�
Transformatorolja	���	60 ��C	�
Transformatorolja	���	20 ��C	�
Trikloreten	100	20 ��C	�
Trikloreten	100	60 ��C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Vatten	â€”	20 Å°C	●
Vatten	â€”	60 Å°C	●
VÄŕteperoxid	10	60 Å°C	●
VÄŕteperoxid	10	20 Å°C	●
VÄŕtesulfid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	60 Å°C	●
Ä„ppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ä„ppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10	60 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10%	20 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100%	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100	60 Å°C	●