



Rundst ng i PET 70x3000 mm svart

Artikelnr P1003560

Best ndig Delvis best ndig Ej best ndig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
1,4-Dioxan	100	20 �C	
1,4-Dioxan	100	60 �C	
Aceton	100	60 �C	
Aceton	100	20 �C	
Ammoniak	conc.	20 �C	
Ammoniak	conc.	60 �C	
Bensen	���	60 �C	
Bensen	���	20 �C	
Bensin (premium)	���	60 �C	
Bensin (premium)	���	20 �C	
Blekningsl��sning	���	20 �C	
Bromsv��tska	���	20 �C	
Bromsv��tska	���	60 �C	
Br��nsle, aromatfritt	���	20 �C	
Br��nsle, aromatfritt	���	60 �C	
Butylacetat	���	20 �C	
Butylacetat	���	60 �C	
Citronsyra	10	60 �C	
Citronsyra	10	20 �C	
Diesel	���	60 �C	
Diesel	���	20 �C	
Dietylenoxid	���	20 �C	
Dietylenoxid	���	20 �C	
Eldningsolja	���	20 �C	
Eldningsolja	���	60 �C	
Etylacetat	100	20 �C	
Etylacetat	100	60 �C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Etylalkohol (etanol)	96	20 �C	�
Etylalkohol (etanol)	96%	20 �C	�
Etylalkohol (etanol)	96	60 �C	�
Etylenklorid	100	60 �C	�
Etylenklorid	100	20 �C	�
Fenol, vattenl.	ca.9	20 �C	�
Fluorv�tesyra	40	60 �C	�
Fluorv�tesyra	40%	20 �C	�
Fluorv�tesyra	40	20 �C	�
Fosforsyra	50	60 �C	�
Fosforsyra	50	20 �C	�
Frostskyddsmedel	���	20 �C	�
Frostskyddsmedel	���	60 �C	�
Glycerin	100%	20 �C	�
Glycerin	100	60 �C	�
Glycerin	100	20 �C	�
Glykol	100	60 �C	�
Glykol	100	20 �C	�
Heptan	100	20 �C	�
Heptan	100	60 �C	�
Isopropylalkohol	100	20 �C	�
Isopropylalkohol	100%	20 �C	�
Isopropylalkohol	100	60 �C	�
Kalciumklorid	���	60 �C	�
Kalciumklorid	���	20 �C	�
Kaliumhydroxidl�sning	50	20 �C	�
Kaliumhydroxidl�sning	50	60 �C	�
Klorbensen	100	20 �C	�
Klorbensen	100	60 �C	�
Klorbensen	100%	20 �C	�
Kloroform	���	60 �C	�
Kloroform	���	20 �C	�
Koldisulfid	100	60 �C	�
Koldisulfid	100	20 �C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Koltetraklorid	â€”	60 �C	�
Koltetraklorid	â€”	20 �C	�
Koltetraklorid	â€”	20 �C	�
Linolja	â€”	20 �C	�
Linolja	â€”	60 �C	�
Matolja	â€”	20 �C	�
Matolja	â€”	60 �C	�
Matolja	â€”	20 �C	�
Merkurokrom	â€”	20 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100%	20 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100	20 �C	�
Metylalkohol (metanol)	100	60 �C	�
Metylenklorid	100	20 �C	�
Metylenklorid	100	60 �C	�
Metyletylketon (MEK)	100	20 �C	�
Metyletylketon (MEK)	100	60 �C	�
Mineraloljor, aromatfria	â€”	60 �C	�
Mineraloljor, aromatfria	â€”	20 �C	�
Mj�lk	â€”	60 �C	�
Mj�lk	â€”	20 �C	�
Myrsyra	10	60 �C	�
Myrsyra	10	20 �C	�
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	60	60 �C	�
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	15	60 �C	�
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	60	20 �C	�
Natriumhydroxid�sning (natronlut)	15	20 �C	�
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	20 �C	�
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	60 �C	�
Natriumklorid, vattenl.	â€”	60 �C	�
Natriumklorid, vattenl.	â€”	20 �C	�
Natriumnitrat, vattenl.	â€”	20 �C	�
Natriumtiosulfat	â€”	20 �C	�
Natriumv�tesulfid	â€”	60 �C	�
Natriumv�tesulfid	â€”	20 �C	�

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Natriumvätesulfid	â€”	20 Å°C	●
Paraffinolja	100	60 Å°C	●
Paraffinolja	100	20 Å°C	●
Perkloretylen	â€”	60 Å°C	●
Perkloretylen	â€”	20 Å°C	●
Petroleum	100	20 Å°C	●
Petroleum	100%	20 Å°C	●
Petroleumeter	100	20 Å°C	●
Petroleumeter	100%	20 Å°C	●
Petroleumeter	100	60 Å°C	●
Propylalkohol	â€”	20 Å°C	●
Propylalkohol	â€”	60 Å°C	●
Salpetersyra	10	60 Å°C	●
Salpetersyra	50	60 Å°C	●
Salpetersyra	50	20 Å°C	●
Salpetersyra	10%	20 Å°C	●
Salpetersyra	10	20 Å°C	●
Saltsyra	conc.	20 Å°C	●
Saltsyra	10	20 Å°C	●
Saltsyra	conc.	60 Å°C	●
Saltsyra	10	60 Å°C	●
Saltsyra (konc.)	conc.	20 Å°C	●
Silikonolja	â€”	20 Å°C	●
Silikonolja	â€”	60 Å°C	●
Svavelsyra	96	20 Å°C	●
Svavelsyra	96	60 Å°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 Å°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100	60 Å°C	●
Toluen	100	60 Å°C	●
Toluen	100	20 Å°C	●
Toluen	100%	20 Å°C	●
Transformatorolja	â€”	20 Å°C	●
Transformatorolja	â€”	60 Å°C	●
Trikloretan	100	60 Å°C	●
Trikloretan	100	20 Å°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Vatten	â€”	60 Å°C	●
Vatten	â€”	20 Å°C	●
VÄŕteperoxid	10	20 Å°C	●
VÄŕteperoxid	10	60 Å°C	●
VÄŕtesulfid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	60 Å°C	●
Ä„ppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ä„ppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10%	20 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10	60 Å°C	●
Ä„ttika, standard	5-10	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100%	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100	20 Å°C	●
Ä„ttiksyra	100	60 Å°C	●