

Rundstång i POM C FG 140x3000 mm marinblå

Artikelnr P1006196

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100%	20 Å°C	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90%	20 Å°C	
Aceton	100%	20 Å°C	
Ammoniak	conc.	20 Å°C	
Ammoniumklorid	â€”	20 Å°C	
Amylalkohol	â€”	20 Å°C	
Bensen	â€”	20 Å°C	
Bensin (premium)	â€”	20 Å°C	
Blekningslösning	12.5 cl	20 Å°C	
Borsyra	100%	20 Å°C	
Bromsvätska	â€”	20 Å°C	
Bränsle, aromatfritt	â€”	20 Å°C	
Butylacetat	â€”	20 Å°C	
Citronsyra	10%	20 Å°C	
Cyklohexanon	100%	20 Å°C	
Cyklohexen	100%	20 Å°C	
Diesel	â€”	20 Å°C	
Dietylenoxid	â€”	20 Å°C	
Eldningsolja	â€”	20 Å°C	
Etylacetat	100%	20 Å°C	
Etylalkohol (etanol)	96%	20 Å°C	
Fenol, vattenl.	ca. 9%	20 Å°C	
Fluorvätska	40%	20 Å°C	
Formaldehyd, vattenl.	40%	20 Å°C	
Fosforsyra	50%	20 Å°C	
Frostskyddsmedel	â€”	20 Å°C	
Glycerin	100%	20 Å°C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Best�ndighet
Glykol	100%	20 �C	●
Heptan	100%	20 �C	●
Isopropylalkohol	100%	20 �C	●
Kalciumklorid	��	20 �C	●
Kaliumhydroxid��sning	50%	20 �C	●
Klorbensen	100%	20 �C	●
Kloroform	��	20 �C	●
Koldisulfid	100%	20 �C	●
Koltetraklorid	��	20 �C	●
Linolja	��	20 �C	●
Matolja	��	20 �C	●
Merkurokrom	��	20 �C	●
Metylalkohol (metanol)	100%	20 �C	●
Metylenklorid	100%	20 �C	●
Metyletylketon (MEK)	100%	20 �C	●
Mineraloljor (aromatfria)	��	20 �C	●
Mj��lk	��	20 �C	●
Myrsyra	10%	20 �C	●
Natriumkarbonat, vattenl.	��	20 �C	●
Natriumklorid, vattenl.	��	20 �C	●
Natriumnitrat, vattenl.	��	20 �C	●
Natriumv��tesulfit	��	20 �C	●
Natronlut (15%)	15%	20 �C	●
Natronlut (60%)	60%	20 �C	●
Nitrobensen	��	20 �C	●
Oxalsyra	��	20 �C	●
Ozon (gas)	���0.5 ppm	20 �C	●
Paraffinolja	100%	20 �C	●
Perkloretylen	��	20 �C	●
Petroleum	100%	20 �C	●
Petroleumeter	100%	20 �C	●
Propylalkohol	��	20 �C	●
Salpetersyra	10%	20 �C	●
Salpetersyra (50%)	50%	20 �C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Saltsyra	10%	20 Å°C	●
Saltsyra (konc.)	conc.	20 Å°C	●
Silikonolja	â€”	20 Å°C	●
Svavelsyra	96%	20 Å°C	●
Tetrahydrofuran (THF)	100%	20 Å°C	●
Toluen	100%	20 Å°C	●
Transformatorolja	â€”	20 Å°C	●
Trikloretan	100%	20 Å°C	●
Vatten	â€”	20 Å°C	●
VÄteperoxid	10%	20 Å°C	●
VÄtesulfid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Xylen	â€”	20 Å°C	●
Äppeljuice	â€”	20 Å°C	●
Ättika, standard	5-10%	20 Å°C	●
Ättiksyra	100%	20 Å°C	●