



Rundstäng i PP-H 15x1000 mm grå

Artikelnr P1010002

Beständig

Delvis beständig

Ej beständig

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
1,4-Dioxan	100	20 Å°C	
2-Hydroxipropionsyra (mjölksyra)	90	20 Å°C	
Aceton	100	20 Å°C	
Ammoniak	â€	20 Å°C	
Ammoniumklorid	â€	20 Å°C	
Amylalkohol	â€	20 Å°C	
Bensen	â€	20 Å°C	
Bensin (premium)	â€	20 Å°C	
Blekningslösning	â€	20 Å°C	
Borsyra	100	20 Å°C	
Bromsvätska	â€	20 Å°C	
Bränsle, aromatfritt	â€	20 Å°C	
Butylacetat	â€	20 Å°C	
Citronsyra	10	20 Å°C	
Cyklohexanon	100	20 Å°C	
Cyklohexen	100	20 Å°C	
Diesel	â€	20 Å°C	
Dietylenoxid	â€	20 Å°C	
Eldningsolja	â€	20 Å°C	
Etylacetat	100	20 Å°C	
Etylalkohol (etanol)	96	20 Å°C	
Etylenklorid	100	20 Å°C	
Fenol, vattenl.	ca. 9	20 Å°C	
Fluorvätska	40	20 Å°C	
Formaldehyd, vattenl.	40	20 Å°C	
Fosforsyra	50	20 Å°C	
Frostskyddsmedel	â€	20 Å°C	

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Glycerin	100	20 Å°C	●
Glykol	100	20 Å°C	●
Heptan	100	20 Å°C	●
Isopropylalkohol	100	20 Å°C	●
Kalciumklorid	â€”	20 Å°C	●
Kaliumhydroxidl�sning	50	20 Å°C	●
Klor (gas)	100	20 Å°C	●
Klorbensen	100	20 Å°C	●
Kloroform	â€”	20 Å°C	●
Koldisulfid	100	20 Å°C	●
Koltetraklorid	â€”	20 Å°C	●
Kresol	â€”	20 Å°C	●
Linolja	â€”	20 Å°C	●
Matolja	â€”	20 Å°C	●
Merkurokrom	â€”	20 Å°C	●
Metylalkohol (metanol)	100	20 Å°C	●
Metylenklorid	100	20 Å°C	●
Metyletylketon (MEK)	100	20 Å°C	●
Mineraloljor (aromatfria)	â€”	20 Å°C	●
Mj�lk	â€”	20 Å°C	●
Myrsyra	10	20 Å°C	●
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	60	20 Å°C	●
Natriumhydroxidl�sning (natronlut)	15	20 Å°C	●
Natriumkarbonat, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Natriumklorid, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Natriumnitrat, vattenl.	â€”	20 Å°C	●
Natriumtiosulfat	â€”	20 Å°C	●
Natriumv�tesulfit	â€”	20 Å°C	●
Nitrobensen	â€”	20 Å°C	●
Oxalsyra	â€”	20 Å°C	●
Ozon (gas)	��� 0.5 ppm	20 Å°C	●
Paraffinolja	100	20 Å°C	●
Perkloretylen	â€”	20 Å°C	●
Petroleumeter	100	20 Å°C	●

Kemikalie	Koncentration	Temp.	Beständighet
Propylalkohol	â€”	20 Å°C	
Pyridin	â€”	20 Å°C	
Salpetersyra	10	20 Å°C	
Salpetersyra	50	20 Å°C	
Saltsyra	10	20 Å°C	
Saltsyra (konc.)	â€”	20 Å°C	
Silikonolja	â€”	20 Å°C	
Svavelsyra	96	20 Å°C	
Tetrahydrofuran (THF)	100	20 Å°C	
Toluen	100	20 Å°C	
Transformatorolja	â€”	20 Å°C	
Trikloretan	100	20 Å°C	
Vatten	â€”	20 Å°C	
Väteperoxid	10	20 Å°C	
Vätesulfid, vattenl.	â€”	20 Å°C	
Xylen	â€”	20 Å°C	
Ättika, standard	5 - 10	20 Å°C	
Ättiksyra	100	20 Å°C	